


OJH200



具背景消隱功能的漫反射感測器

OJH-HPKG/SO/AS



上面透鏡的接收裝置
下面透鏡的發射裝置



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

特殊的性能	背景消隱
功能原理	漫反射感測器

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	25
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通模式
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	1000



具背景消隱功能的漫反射感測器

OJH-HPKG/SO/AS

短路保護	是	
短路保護類型	脈衝	
過載保護	是	
監控範圍		
檢測距離	[mm]	< 100; (已設定)
檢測距離可設	否	
光點直徑最大值	[mm]	13
光點尺寸參考	在最大的檢測距離	
背景消隱可用	是	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	551
機械技術數據		
重量	[g]	15.7
外殼	矩形的	
尺寸	[mm]	35 x 11 x 24
材質	ABS; SEPS	
透鏡材質	PMMA	
透鏡校準	側面的鏡組	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
注釋		
注釋	按照cULus工作電壓“電源級2”	
包裝單位	1 件數	
電氣連接		

連接器: 1 x M8; 編碼: A



OJH200



具背景消隱功能的漫反射感測器

OJH-HPKG/SO/AS

連接

