




對照式感測器接收裝置
OLE-FKOA




產品特徵		
光線種類		紅外線
外殼		矩形的
應用		
功能原理		對照式感測器
電氣數據		
頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	20...250 AC/DC
消耗功率最大值	[VA]	4
防護等級		II
反相保護		否
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880
輸出		
電氣設計		繼電器
輸出功能		亮通和暗通模式；(可選)
繼電器介面容量		250 V AC / 3 A / 950 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
開關頻率AC	[Hz]	10
開關頻率DC	[Hz]	10
短路保護		否
過載保護		否
監控範圍		
發射器/接收器		接收裝置



對照式感測器接收裝置

OLE-FKOA

檢測距離	[m]	< 25
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
MTTF	[年]	233
機械技術數據		
重量	[g]	166.5
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	75 x 27 x 62
材質		PA; PBT
透鏡材質		PMMA
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 紅色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
接線端子座: ...1.5 mm ² ; 電纜護套: Ø 4.5...10 mm; 電纜插接式接頭: M16 X 1.5		
連接		





圖表

過量增益圖

