


OU5045



對照式感測器發射裝置

OUS-00KG/US-100



上面和下面透鏡各一個發射二極管



產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	矩形的

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	20; ((24 V))
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

發射器/接收器	發射裝置
檢測距離 [m]	< 6
檢測距離可設	否
光點直徑最大值 [mm]	734
光點尺寸參考	在最大的檢測距離

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
MTTF	[年]	1801



對照式感測器發射裝置

OUS-00KG/US-100

機械技術數據

重量	[g]	68.5
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	28 x 16 x 51
材質		PPO 改良的
透鏡材質		玻璃
透鏡校準		側面的鏡組

顯示器/操作件

顯示	操作	1 x LED, 黃色
----	----	-------------

附件

供貨範圍	角撐架: 1, E20211
------	----------------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

