



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: O5S500 + E21122

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

No scale drawing available

產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	矩形的

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	< 22
防護等級		II
反相保護		是
過壓保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

短路保護	是
短路保護類型	脈衝

監控範圍

發射器/接收器	發射裝置
檢測距離 [m]	< 25
檢測距離可設	否
光點直徑最大值 [mm]	2000
光點尺寸參考	在最大的檢測距離

OL5040



對照式感測器發射裝置

OLS-00KG/LS-400

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	75 x 27 x 62
材質		PBT
透鏡材質		PMMA
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
連接器: 1 x 7/8"		