


停產產品 - 存檔登錄



上面透鏡的接收裝置
下面透鏡的發射裝置

產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

特殊的性能	偏振濾光鏡
功能原理	鏡片反射式感測器

電氣數據

工作電壓	[V]	10...50 DC
電流損耗	[mA]	30; ((24 V))
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660

輸出

電氣設計		NPN
輸出功能		亮通模式
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	160
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

檢測距離	[m]	< 1.5; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
檢測距離可設		是
偏振濾光鏡可用		是

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 67

OU5098



鏡片反射式感測器

OUP-HNKG/US-100-DNO

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B

機械技術數據

外殼	矩形的	
尺寸 [mm]	28 x 16 x 51	
材質	PPO 改良的	
透鏡材質	玻璃	

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------

附件

供貨範圍	角撐架
------	-----

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

連接器：1 x M12; 編碼：A



連接

