



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: O5E500 + E21122

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

No scale drawing available

產品特徵

外殼	矩形的
----	-----

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	< 30
防護等級		II
反相保護		是
過壓保護		是

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通和暗通模式; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100; (200 (...50 °C))
開關頻率DC	[Hz]	500
短路保護		是
短路保護類型		脈衝

監控範圍

發射器/接收器		接收裝置
檢測距離	[m]	< 25

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
------	------	----------

OL5041



對照式感測器接收裝置

OLE-FPKG/LS-400

外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2		
	EN 55011	等級B	
機械技術數據			
外殼	矩形的		
尺寸	[mm]	75 x 27 x 62	
材質	PBT		
透鏡材質	PMMA		
顯示器/操作件			
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色	
	操作	1 x LED, 綠色	
	功能	1 x LED, 紅色	
注釋			
包裝單位	1 件數		
電氣連接			
連接器: 1 x 7/8" / M12; 編碼: A			
			
連接			