

OL5047

鏡片反射式感測器


OLP-FPKG/US-100



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: O5P500 + E21122

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



1 按鈕

產品特徵

光線種類

紅光

外殼

矩形的

應用

特殊的性能

偏振濾光鏡

功能原理

鏡片反射式感測器

電氣數據

工作電壓

[V]

10...36 DC

電流損耗

[mA]

< 37

防護等級

II

反相保護

是

光線種類

紅光

波長

[nm]

660

輸出

電氣設計

PNP

輸出功能

亮通和暗通模式; (可設定參數)

開關輸出DC電壓降最大值

[V]

2.5

開關輸出DC的持續電流負載

[mA]

100; (200 (...50 °C))

開關頻率DC

[Hz]

500

短路保護

是

OL5047



鏡片反射式感測器

OLP-FPKG/US-100

短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍	
檢測距離 [m]	0.3...5; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
菱鏡反射鏡的檢測距離 [m]	0.3...5; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
檢測距離可設	是
偏振濾光鏡可用	是

工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 67

認證/測試		
EMC 電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B

機械技術數據	
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	75 x 27 x 62
材質	PA; PBT
透鏡材質	PMMA

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 紅色

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接	
------	--

連接器: 1 x M12; 編碼: A



OL5047

鏡片反射式感測器

OLP-FPKG/US-100



連接

