


OS5016

鏡片反射式感測器
OSR-FPKG



產品特徵		
光線種類		紅外線
外殼		矩形的
應用		
功能原理		鏡片反射式感測器
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	30; ((24 V))
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	950
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		亮通和暗通模式；(可選)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	100
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是



鏡片反射式感測器

OSR-FPKG

監控範圍		
菱鏡反射鏡的檢測距離	[m]	10; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
檢測距離可設		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	632
機械技術數據		
重量	[g]	275
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	80 x 28 x 95
材質		PPO 改良的
透鏡材質		玻璃
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍	角撐架: 1, E20210 螺絲刀	
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
接線端子座: ...1.5 mm²; 電纜插接式接頭: M20 X 1.5		
連接		

