

OT5037




鏡片反射式感測器

OTR-FPKG/24V/US-100-IPF

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：OT5013

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



下面透鏡的接收裝置
上面透鏡的發射裝置

產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	矩形的

應用

功能原理	鏡片反射式感測器
------	----------

電氣數據

工作電壓	[V]	18...36 DC
電流損耗	[mA]	40; ((24 V))
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通和暗通模式；(可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關頻率DC	[Hz]	100
短路保護		是

OT5037



鏡片反射式感測器

OTR-FPKG/24V/US-100-IPF

短路保護類型		脈衝	
過載保護		是	
監控範圍			
檢測距離		[m]	0.15...5; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
檢測距離可設		是	
波長範圍		[µm]	< 7
工作條件			
環境溫度		[°C]	-10...50
外殼防護等級		IP 65	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	等級B
		EN 55011	
機械技術數據			
外殼		矩形的	
尺寸		[mm]	75 x 19 x 30
材質		PBT	
透鏡材質		PMMA	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
		操作	1 x LED, 綠色
注釋			
包裝單位		1 件數	

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

