


OU5012



鏡片反射式感測器
OUR-DPKG



上面透鏡的接收裝置
下面透鏡的發射裝置




產品特徵	
光線種類	紅外線
外殼	矩形的
應用	
功能原理	鏡片反射式感測器
電氣數據	
工作電壓 [V]	10...55 DC
電流損耗 [mA]	35; ((24 V))
防護等級	II
反相保護	是
光線種類	紅外線
波長 [nm]	950
輸出	
電氣設計	PNP
輸出功能	暗通模式
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	160
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是
監控範圍	
菱鏡反射鏡的檢測距離 [m]	0.15...3; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
檢測距離可設	是
光點直徑最大值 [mm]	262
光點尺寸參考	在最大的檢測距離
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 67



鏡片反射式感測器

OUR-DPKG

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
MTTF	[年]	694
機械技術數據		
重量	[g]	150
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	28 x 16 x 51
材質		PPO 改良的
透鏡材質		玻璃
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		角撐架: 1, E20211
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm ²		
連接		



BN	棕色
BU	藍色
BK	黑色



圖表

過量增益圖

