


OU5036



鏡片反射式感測器
OUR-DPKG/US-100-DPS



上面透鏡的接收裝置
下面透鏡的發射裝置



產品特徵		
光線種類		紅外線
外殼		矩形的
應用		
功能原理		鏡片反射式感測器
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	35; ((24 V))
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		暗通模式
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	160
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
菱鏡反射鏡的檢測距離	[m]	0.15...3; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
檢測距離可設		是
光點直徑最大值	[mm]	262
光點尺寸參考		在最大的檢測距離
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80



鏡片反射式感測器


OUR-DPKG/US-100-DPS

外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
MTTF [年]		694	
機械技術數據			
重量 [g]		75	
外殼		矩形的	
尺寸 [mm]		28 x 16 x 51	
材質		PPO 改良的	
透鏡材質		玻璃	
透鏡校準		側面的鏡組	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
附件			
供貨範圍		角撐架: 1, E20211	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接





圖表

過量增益圖

