


OU5087

光纖放大器

OUF-HNKG/US-100-DNS



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	矩形的

電氣數據

工作電壓	[V]	10...50 DC
電流損耗	[mA]	35; ((24 V))
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

電氣設計		NPN
輸出功能		亮通模式
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	100
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

檢測距離	[m]	0...0.12; (對照式感測器)
檢測距離	[mm]	0...40; (漫反射感測器)
檢測距離可設		是

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
---------	--------------	--

機械技術數據

重量	[g]	0.075
----	-----	-------

OU5087



光纖放大器

OUF-HNKG/US-100-DNS

外殼	矩形的
尺寸 [mm]	28 x 16 x 56
材質	PPO 改良的
透鏡材質	玻璃

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------

附件

供貨範圍	角撐架: 1, E20211
	螺絲刀

注釋


注釋	亮通模式 應用於對照式光纖感測器的對應NC輸出功能
	應用於漫反射光纖感測器的對應NO輸出功能
包裝單位	1 件數

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接





圖表

過量增益圖

