




停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	矩形的

電氣數據

工作電壓	[V]	10...50 DC
電流損耗	[mA]	35; ((24 V))
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

電氣設計	NPN
輸出功能	暗通模式
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	100
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

檢測距離	[m]	0...0.12; (對照式感測器)
檢測距離	[mm]	0...40; (漫反射感測器)
檢測距離可設		是

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B

機械技術數據

外殼	矩形的
----	-----

OU5088



光纖放大器

OUF-DNKG/US-100-DNO

尺寸	[mm]	28 x 16 x 56
材質		PPO 改良的
透鏡材質		玻璃
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		角撐架
		螺絲刀
注釋		
注釋		暗通模式 應用於對照式光纖感測器的對應NO輸出功能
		應用於漫反射光纖感測器的對應NC輸出功能
包裝單位		1 件數
電氣連接		

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

