

OU5094




鏡片反射式感測器

OUP-HPKG/6M

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：OU5080

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



上面透鏡的接收裝置
下面透鏡的發射裝置



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

特殊的性能	偏振濾光鏡
功能原理	鏡片反射式感測器

電氣數據

工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	30; ((24 V))
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通模式
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	160
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

檢測距離	[m]	0.15...1.5; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
檢測距離可設		是
光點直徑最大值	[mm]	475


OU5094



鏡片反射式感測器

OUP-HPKG/6M

光點尺寸參考		在最大的檢測距離	
偏振濾光鏡可用		是	
工作條件			
環境溫度		[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等級B
機械技術數據			
外殼		矩形的	
尺寸		[mm]	28 x 16 x 51
材質		PPO 改良的	
透鏡材質		玻璃	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
附件			
供貨範圍		角撐架: 1, E20211	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
電纜: 6 m, PVC; 3 x 0.34 mm²			
連接			



芯線顏色：
BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色



圖表

過量增益圖

