





The technical drawings show two vertical valve models, T and R, with their internal components labeled with circled numbers 1 through 8. Dimension lines indicate a height of 40 for the upper section and 85 for the lower section of the valve body.



- | | |
|---|----------|
| T | 發射裝置 |
| R | 接收裝置 |
| 1 | LED 黃色 |
| 2 | LED 紅色 |
| 3 | 7段LED顯示 |
| 4 | LED 綠色 |
| 5 | LED 黃色 |
| 6 | LED 紅色 |
| 7 | 7段LCD顯示器 |
| 8 | LED 綠色 |



光線種類

紅外線



安全光幕

OYA0760-20-4-18-P-1-B

電氣設計		PNP
外殼防護等級		IP 65
應用		
保護功能		手保護
電氣數據		
工作電壓公差	[%]	20
工作電壓	[V]	24 DC
防護等級		III
反相保護		是
開機延遲時間	[s]	< 18
光線種類		紅外線
波長	[nm]	950
接收裝置		
電流損耗	[mA]	125
發射裝置		
電流損耗	[mA]	83
輸出		
電氣設計		PNP
OSSD輸出數		2
每個OSSD輸出電流負載最大值	[mA]	500; (24 V)
短路保護		是
監控範圍		
保護區域高度	[mm]	760
分辨率(檢波容量d)	[mm]	20
保護區域寬度(低光強度)	[m]	0...6
保護區域寬度(高光強度)	[m]	3...18
浮動消隱		是
反應時間		
反應時間	[ms]	13.5
工作條件		
使用地點		等級C符合EN 60654-1標準, 應用不受天氣影響
環境溫度	[°C]	0...55
允許最大的相對空氣濕度	[%]	95
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	IEC 61496-1	
抗衝擊	IEC 61496-1	
抗震	IEC 61496-1	
安全分類		
ESPE類型(IEC 61496-1)		4

OY816S



安全光幕

OYA0760-20-4-18-P-1-B

符合要求	ISO 13849-1: 2015 種類 4, PL e	
	IEC 61508 SIL 3	
	IEC 62061 SIL 3	
使用壽命 TM (Mission Time)	[h]	175200
PFH	[1/h]	1,6E-08

機械技術數據		
重量	[g]	4260
尺寸	[mm]	861 x 35 x 45
材質		外殼: 鋁; 前面透鏡: PC
結構長度	[mm]	861

顯示器/操作件		
顯示	發射裝置	3 x LED
	發射裝置	7段LCD顯示器
	接收裝置	3 x LED
	接收裝置	7段LCD顯示器

附件		
供貨範圍	安裝角度: 4	
	安裝螺母: 4	
	螺栓	


注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接 - 接收裝置

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 電纜長度最大值: 100 m; 應用於芯線橫截面0.34 mm²



連接



電氣連接 - 發射裝置

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

