


OY953S

安全光柵

OYA0910-04-4-60-P-1



應用於8針插座，核心顏色不規範。
請注意感測器和插座的接線(參見技術參數表)。



T	發射裝置
R	接收裝置
1	LED 紅色
2	LED 綠色
3	LED 黃色
4	LED 橘黃色
5	LED 紅色
6	LED 綠色
7	LED 黃色
8	LED 黃色
9	LED 黃色
10	顯示器
11	LED 橘黃色





安全光柵

OYA0910-04-4-60-P-1

產品特徵		
光線種類		紅外線
電氣設計		PNP
外殼防護等級		IP 65
應用		
保護功能		身體保護
電氣數據		
工作電壓公差	[%]	20
工作電壓	[V]	24 DC
防護等級		III
反相保護		是
開機延遲時間	[s]	< 10
光線種類		紅外線
波長	[nm]	950
接收裝置		
電流損耗	[mA]	250
發射裝置		
電流損耗	[mA]	125
輸出		
電氣設計		PNP
OSSD輸出數		2
每個OSSD輸出電流負載最大值	[mA]	500; (24 V)
短路保護		是
監控範圍		
保護區域高度	[mm]	910
光束數量		4
保護區域寬度(低光強度)	[m]	8...30
保護區域寬度(高光強度)	[m]	18...60
反應時間		
反應時間	[ms]	7
工作條件		
使用地點		等級C符合EN 60654-1標準, 應用不受天氣影響
環境溫度	[°C]	-10...55
允許最大的相對空氣濕度	[%]	95
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	IEC 61496-1	
抗衝擊	IEC 61496-1	
抗震	IEC 61496-1	
安全分類		
ESPE類型(IEC 61496-1)		4

OY953S



安全光柵

OYA0910-04-4-60-P-1

符合要求	ISO 13849-1: 2015 種類 4, PL e	
	IEC 61508 SIL 3	
	IEC 62061 SIL 3	
使用壽命 TM (Mission Time)	[h]	175200
PFH	[1/h]	7,9E-09

機械技術數據		
重量	[g]	7660
尺寸	[mm]	1136 x 50 x 60
材質		外殼: 鋁; 前面透鏡: PC
結構長度	[mm]	1136


顯示器/操作件		
顯示	發射裝置	4 x LED
	接收裝置	6 x LED
	接收裝置	LC顯示

附件		
供貨範圍	安裝角度: 6	
	安裝螺母: 6	

注釋		
包裝單位	1 件數	

電氣連接 - 接收裝置

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 電纜長度最大值: 100 m; 應用於芯線橫截面1 mm²



連接



電氣連接 - 發射裝置

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

