

OY403S

安全光幕

OYA0460-14-4-05-P-1-A



- T 發射裝置
R 接收裝置
1 LED 三色 紅/綠/橙
2 LED 2個顏色 黃/藍
3 LED 2個顏色 紅色/綠色



產品特徵

光線種類

紅外線

電氣設計

PNP

外殼防護等級

IP 65; IP 67; IP 69K; (帶保護管: IP 69K)

應用

保護功能

手指保護



電氣數據		
工作電壓公差	[%]	20
工作電壓	[V]	24 DC
防護等級		III
反相保護		是
開機延遲時間	[s]	< 2
光線種類		紅外線
波長	[nm]	950
接收裝置		
電流損耗	[mA]	83
電流消耗加熱	[mA]	250
發射裝置		
電流損耗	[mA]	42
電流消耗加熱	[mA]	250
輸出		
電氣設計		PNP
OSSD輸出數		2
每個OSSD輸出電流負載最大值	[mA]	400; (24 V)
短路保護		是
監控範圍		
保護區域高度	[mm]	460
分辨率(檢波容量d)	[mm]	14
保護區域寬度(低光強度)	[m]	0...2
保護區域寬度(高光強度)	[m]	1...5
反應時間		
反應時間	[ms]	7.5
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...55
允許最大的相對空氣濕度	[%]	95
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 69K; (帶保護管: IP 69K)
認證/測試		
EMC電磁兼容	IEC 61496-1	
抗衝擊	IEC 61496-1	
抗震	IEC 61496-1	
安全分類		
ESPE類型(IEC 61496-1)		4
符合要求		ISO 13849-1: 2015 種類 4, PL e
		IEC 61508 SIL 3
		IEC 62061 SIL 3
使用壽命 TM (Mission Time)	[h]	175200
PFH	[1/h]	1,5E-08


OY403S



安全光幕

OYA0460-14-4-05-P-1-A

機械技術數據		
重量	[g]	5005
尺寸	[mm]	637 x 76 x 74
材質		保護管: PMMA 透明的; 保護蓋: POM; 卡箍: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 密封圈: 矽樹脂
結構長度	[mm]	637
顯示器/操作件		
顯示	發射裝置	1 x LED
	接收裝置	2 x LED
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 接收裝置		
電纜: 15 m, PVC; 電纜長度最大值: 100 m; 10 x 0.34 mm ²		
連接		



1:	加熱 芯線顏色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黃色

OY403S



安全光幕

OYA0460-14-4-05-P-1-A

電氣連接 - 發射裝置

電纜: 15 m, PVC; 8 x 0.34 mm²

連接



1: 加熱
PK: 不接線
芯線顏色:
BN = 棕色
BU = 藍色
GN = 綠色
GY = 灰色
PK = 粉紅色
RD = 紅色
WH = 白色
YE = 黃色