


PA3528



帶陶瓷測量元件的壓力傳送器

PA-25BRBG14-A-ZVG/US/ IV



1 密封圈



產品特徵

輸入和輸出總數	類比輸出數量: 1			
測量範圍	0...0.25 bar	0...250 mbar	0...100.3 inH ₂ O	0...25 kPa
製程連接	螺紋連接 G 1/4 外螺紋 內螺紋: M5			

應用

特殊的性能	鍍金接點		
應用	應用於工業應用		
介質	液體和氣體介質		
介質溫度 [°C]	-25...90; (僅根據需求: -40...90 °C)		
爆破壓力最小值	30000 mbar	12030 inH ₂ O	3000 kPa
抗壓強度	6000 mbar	2400 inH ₂ O	600 kPa
壓力	相對壓力		

電氣數據

工作電壓 [V]	9.6...32 DC
絕緣電阻最小值 [MΩ]	100; (500 V DC)
防護等級	III
反相保護	是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	類比輸出數量: 1
---------	-----------

輸出

輸出數量	1
輸出信號	類比信號
類比輸出數量	1
類比電流輸出 [mA]	4...20



帶陶瓷測量元件的壓力傳送器

PA-,25BRBG14-A-ZVG/US/ IV

負載最大值	[Ω]	720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)			
過載保護		是			
測量/設定範圍					
測量範圍		0...0.25 bar	0...250 mbar	0...100.3 inH2O	0...25 kPa
精度/偏差					
重複精度	[測量範圍值的%]	< 0,1; (溫度波動< 10 K)			
特徵曲線偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定)			
長時間穩定性	[測量範圍值的%]	< ± 0,05; (每6個月)			
溫度系數零點	[測量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,2; (0...80 °C)			
溫度系數量程	[測量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,3; (0...80 °C)			
反應時間					
階躍函數反應時間類比輸出	[ms]	3			
工作條件					
環境溫度	[°C]	-25...80			
存儲溫度	[°C]	-40...100			
外殼防護等級		IP 65			
認證/測試					
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD			
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	30 V/m			
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV			
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V			
	干擾輻射	根據公路車輛標準004/104/EC			
	CISPR 25				
	抗擾度	根據公路車輛標準004/104/EC			
	ISO 11452-2 射頻電磁耐受測試	100 V/m			
	ISO 7637-2 pulse	嚴格等級4			
	抗衝擊	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)		
	DIN EN 61373	類別3			
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)			
	DIN EN 61373	類別2			
MTTF	[年]	514			
承壓設備指令		良好的工程實踐; 可應用於第2組流體; 根據需求流體組1的液體			
鐵路應用		DIN EN 50155 / IEC 60571	Klasse T3, C1, S1		
機械技術數據					
重量	[g]	217			
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X			
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4305/303); 陶瓷; 密封圈: FKM DIN 3869-14			
最小壓力循環		1億			
製程連接		螺紋連接 G 1/4 外螺紋 內螺紋:M5			
已集成限制器元件		否(可以改裝)			

PA3528



帶陶瓷測量元件的壓力傳送器

PA-,25BRBG14-A-ZVG/US/ IV

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

