

PI2996




帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI-2,5-REB34-MFRKG/US/ /P

該產品即將/已停產
停產日期: 03/31/2024

替代產品: PM1506 + E30482 或者 PI1706
請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



- 1 字母數字顯示 4位數字
- 2 LED燈 顯示單位 / 開關狀態
- 3 編程按鈕



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1; 類比輸出數量: 1	
測量範圍	-0.124...2.5 bar	-124...2500 mbar
製程連接	螺紋連接 G 3/4 外螺紋	

應用

特殊的性能	鍍金接點	
應用	可齊平安裝, 適應用於食品飲料行業	
安裝	可旋轉的外殼350°	
介質	軟膏狀的及固體的介質; 液體和氣體介質	
介質溫度	[°C]	-25...125; (145 max. 1h)
爆破壓力最小值	[bar]	50
抗壓強度	[bar]	20
壓力	相對壓力	
齊平安裝	是	



帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI-2,5-REB34-MFRKG/US/ /P

電氣數據		
工作電壓	[V]	18...32 DC
電流損耗	[mA]	< 50
絕緣電阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)
防護等級		III
反相保護		是
開機延遲時間	[s]	0.5
Watchdog集成看門狗電路		是
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 1; 類比輸出數量: 1
輸出		
輸出數量		2
輸出信號		開關信號; 類比信號; (可配置)
電氣設計		PNP/NPN
數字輸出數量		1
輸出功能		常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	6
類比輸出數量		1
類比電流輸出	[mA]	4...20, 可逆; (可調整量程 1:4)
負載最大值	[Ω]	(U _b - 10 V) / 20 mA
類比電壓輸出	[V]	0...10, 可逆; (可調整量程 1:4)
負載電阻最小值	[Ω]	2000
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
測量/設定範圍		
測量範圍	-0.124...2.5 bar	-124...2500 mbar
開關點, SP	[bar]	-0.12...2.5
復原點, rP	[bar]	-0.124...2.496
測量值起點	[bar]	-0.124...1.88
測量值終點	[bar]	0.5...2.5
設定步距	[bar]	0.002
出廠設定		SP1 = 0.624 bar rP1 = 0.574 bar
		ASP = 0.000 bar AEP = 2.500 bar
精度/偏差		
開關點精度	[測量範圍值的%]	< ± 0,2; (Turn down 1:1)
重複精度	[測量範圍值的%]	< ± 0,1; (溫度波動 < 10 K; Turn down 1:1)
特徵曲線偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,2; (Turn down 1:1, 線性, 包括滯後及重複精度, 符合DIN EN IEC 62828-1的限值設定)
線性偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)
遲滯偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)
長時間穩定性	[測量範圍值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)



帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI-2,5-REB34-MFRKG/US/ /P

溫度系數零點	[測量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,05; (0...70 °C)
溫度系數量程	[測量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,15; (0...70 °C)
反應時間		
反應時間	[ms]	< 100
阻尼過程值dAP	[s]	0.1...100
應用於類比輸出的阻尼 (dAA)	[s]	0.1...100
階躍函數反應時間類比輸出	[ms]	25
軟體/編程		
參數設定	遲滯/視窗; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/電壓輸出; 阻尼; 顯示值適應; 顯示螢幕可旋轉及關閉; 顯示單位; 零點; 測量範圍值	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
存儲溫度	[°C]	-40...100
外殼防護等級	IP 67; IP 69K	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	163
機械技術數據		
重量	[g]	384
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE	
材質(潮濕部件)	陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不鏽鋼(1.4435 / 316L); 表面特徵值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
最小壓力循環	1億	
製程連接	螺紋連接 G 3/4 外螺紋	
顯示器/操作件		
顯示	顯示單位	6 x, 綠色
	開關狀態	LED, 黃色
	功能顯示	字母數字顯示, 4位數字
	測量值	字母數字顯示, 4位數字
顯示單位	bar; kPa; psi; inH2O; mWS; 測量範圍值的%	
注釋		
說明	該產品即將/已停產	
包裝單位	1 件數	

PI2996



帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI-2,5-REB34-MFRKG/US/ /P

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接



OUT1
OUT2

開關輸出
類比輸出