

PI7656




帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI-2,5-REA01-QFPKG/US/ /P

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：PI2656

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 7段LED顯示
- 2 編程按鈕



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量：2
測量範圍 [bar]	0...2.5
製程連接	螺紋連接 G 1 外螺紋

應用

特殊的性能	鍍金接點
應用	可齊平安裝，適應用於食品飲料行業
安裝	可旋轉的外殼350°
介質	軟膏狀的及固體的介質；液體和氣體介質
介質溫度 [°C]	-25...125; (145 max. 1h)
爆破壓力最小值 [bar]	50
抗壓強度 [bar]	20
壓力	相對壓力
齊平安裝	是



帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI-2,5-REA01-QFPKG/US/ /P

電氣數據											
工作電壓	[V]	18...30 DC									
電流損耗	[mA]	< 60									
絕緣電阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)									
防護等級		III									
反相保護		是									
開機延遲時間	[s]	0.2									
Watchdog集成看門狗電路		是									
總的輸入/輸出											
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 2									
輸出											
輸出數量		2									
輸出信號		開關信號									
電氣設計		PNP									
數字輸出數量		2									
輸出功能		常開/常閉; (可設定參數)									
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2									
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250									
短路保護		是									
短路保護類型		脈衝									
過載保護		是									
測量/設定範圍											
測量範圍	[bar]	0...2.5									
開關點, SP	[bar]	0.02...2.5									
復原點, rP	[bar]	0.01...2.48									
設定步距	[bar]	0.01									
精度/偏差											
開關點精度	[終值的百分比]	< ± 1,0									
重複精度	[終值的百分比]	< ± 0,25; (溫度波動< 10 K)									
每10 K溫度飄移		< ± 0.3									
反應時間											
應用於一個開關輸出設定反應時間的開關頻率	反應時間 (dAP)	[ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500
	開關頻率	[Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1
反應時間	[ms]	在矩形壓力特性時; 開關點 (SPx) = 70 %; 復位點 (rPx) = 30 %									
可編程的延遲時間dS, dr	[s]	0, 0,2,...10, 11,...50									
軟體/編程											
開關點調整		編程按鈕									
參數設定		遲滯/視窗; 常開/常閉; ON延遲、關斷延時; 阻尼									
工作條件											
環境溫度	[°C]	-25...80									
存儲溫度	[°C]	-40...100									

PI7656



帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI-2,5-REA01-QFPKG/US/ /P

外殼防護等級	IP 67
--------	-------

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

機械技術數據

材質	EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; 不鏽鋼(1.4404 / 316L)
材質(潮濕部件)	FKM; 陶瓷; 不鏽鋼(1.4404 / 316L)
最小壓力循環	1億
製程連接	螺紋連接 G 1 外螺紋

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	2 x LED, 紅色
	功能顯示	7段LED顯示
	測量值	7段LED顯示

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

