

PIM093

帶泵診斷功能的壓力感測器


PIM025-RES30-KFPKG/US/ /P



該產品即將/已停產
停產日期: 03/31/2024

替代產品: PI1003 或者 PI1703
請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

請勿應用於新項目。
沒有其它適配器附件



- 1 字母數字顯示 4 位數字
- 2 LED 燈
- 3 編程按鈕
- 4 Aseptoflex 密封邊
- 5 Aseptoflex 螺紋



EHEDG Tested

FCM

FDA



產品特徵

輸入和輸出總數

數字輸出數量: 2; 類比輸出數量: 1

測量範圍

-1...25 bar

-14.4...362.7 psi

-0.1...2.5 MPa

製程連接

螺紋連接 Aseptoflex 外螺紋 Aseptoflex

應用

特殊的性能

鍍金接點

應用

可齊平安裝, 適應用於食品飲料行業

安裝

可旋轉的外殼 350°

介質

軟膏狀的及固體的介質; 液體和氣體介質

PIM093



帶泵診斷功能的壓力感測器

PIM025-RES30-KFPKG/US/ /P

介質溫度	[°C]	-25...125; (145 max. 1h)		
爆破壓力最小值		350 bar	5070 psi	35 MPa
抗壓強度		100 bar	1450 psi	10 MPa
壓力		相對壓力		
齊平安裝		是		
電氣數據				
工作電壓	[V]	18...32 DC		
電流損耗	[mA]	< 50		
絕緣電阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)		
防護等級		III		
反相保護		是		
開機延遲時間	[s]	0.2		
Watchdog集成看門狗電路		是		
總的輸入/輸出				
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 2; 類比輸出數量: 1		
輸出				
輸出數量		2		
輸出信號		開關信號; 類比信號; (可配置)		
電氣設計		PNP		
數字輸出數量		2		
輸出功能		常開/常閉; (可設定參數)		
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2		
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250		
開關頻率DC	[Hz]	350		
開關頻率注意事項	[Hz]	OUT2		
類比輸出數量		1		
類比電流輸出	[mA]	4...20, 可逆; (可調整量程)		
負載最大值	[Ω]	(Ub - 10 V) / 20 mA		
短路保護		是		
短路保護類型		脈衝		
過載保護		是		
測量/設定範圍				
測量範圍		-1...25 bar	-14.4...362.7 psi	-0.1...2.5 MPa
開關點, SP		-0.96...25 bar	-13.8...362.7 psi	-0.096...2.5 MPa
復原點, rP		-1...24.96 bar	-14.4...362.1 psi	-0.1...2.469 MPa
測量值起點		-1...18.74 bar	-14.4...271.8 psi	-0.1...1.874 MPa
測量值終點		5.24...25 bar	76.2...362.7 psi	0.524...2.5 MPa
設定步距		0.02 bar	0.3 psi	0.002 MPa
出廠設定			OU1 = Fnc	OU2 = I
			ASP = 0.00 bar	AEP = 25.00 bar
精度/偏差				
開關點精度	[測量範圍值的%]	< ± 0,2; (Turn down 1:1)		
重複精度	[測量範圍值的%]	< ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1)		
特徵曲線偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,2; (Turn down 1:1, 線性, 包括滯後及重複精度, 符合DIN EN IEC 62828-1的限值設定)		



帶泵診斷功能的壓力感測器

PIM025-RES30-KFKPG/US/ /P

線性偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)
遲滯偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)
長時間穩定性	[測量範圍值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)
溫度系數零點	[測量範圍值的百分比 / 10 K]	< ± 0,15; (0...70 °C)
溫度系數量程	[測量範圍值的百分比 / 10 K]	< ± 0,1; (0...70 °C)
反應時間		
反應時間	[ms]	< 2.5
阻尼過程值dAP	[s]	0...10
應用於類比輸出的阻尼 (dAA)	[s]	0...10
階躍函數反應時間類比輸出	[ms]	0.2
軟體/編程		
參數設定		零點; 測量範圍值
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
存儲溫度	[°C]	-40...100
外殼防護等級		IP 67; IP 69K
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	188
機械技術數據		
重量	[g]	413
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
材質(潮濕部件)		陶瓷 (99.9 % Al ₂ O ₃); 不鏽鋼(1.4435 / 316L); 表面特徵值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
最小壓力循環		1億
製程連接		螺紋連接 Aseptoflex 外螺紋 Aseptoflex
顯示器/操作件		
顯示	顯示單位	4 x LED, 綠色
	開關狀態	2 x LED, 黃色
	功能顯示	字母數字顯示, 4位數字
	測量值	字母數字顯示, 4位數字
注釋		
注釋	應用於速度不變的泵診斷 (已示教速度的偏差+/- 10%)	
	速度範圍 40...3000 U/min	
	應用於泵診斷的最小壓力 0,5 bar	
	如果具備3A證書的適配器應用於安裝, 3A認證才有效。	

PIM093



帶泵診斷功能的壓力感測器

PIM025-RES30-KFPKG/US/ /P



說明	請勿應用於新項目。；沒有其它適配器附件
包裝單位	1 件數

電氣連接

連接器：1 x M12；編碼：A；觸頭 接點：鍍金的



連接



OUT1
OUT2

泵診斷
監控壓力