

PI7094




帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI-010-RES30-QFRKG/US/ /P

該產品即將/已停產
停產日期: 03/31/2024

替代產品: PI1004 或者 PI1704
請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

請勿應用於新項目。
沒有其它適配器附件



- 1 字母數字顯示 4位數字
- 2 LED燈
- 3 編程按鈕
- 4 Aseptoflex密封邊
- 5 Aseptoflex螺紋



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA UK CA

產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 2			
測量範圍	-1...10 bar	-14.5...145 psi	-100...1000 kPa	-0.1...1 MPa
製程連接	螺紋連接 Aseptoflex 外螺紋 Aseptoflex			

應用

特殊的性能	鍍金接點
應用	可齊平安裝, 適應用於食品飲料行業
安裝	可旋轉的外殼350°
介質	軟膏狀的及固體的介質; 液體和氣體介質



帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI-010-RES30-QFRKG/US/ /P

介質溫度	[°C]	-25...125; (145 max. 1h)		
爆破壓力最小值		150 bar	2175 psi	15 MPa
抗壓強度		50 bar	725 psi	5 MPa
壓力		相對壓力		
齊平安裝		是		
電氣數據				
工作電壓	[V]	18...32 DC		
電流損耗	[mA]	< 50		
絕緣電阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)		
防護等級		III		
反相保護		是		
開機延遲時間	[s]	0.5		
Watchdog集成看門狗電路		是		
總的輸入/輸出				
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 2		
輸出				
輸出數量		2		
輸出信號		開關信號		
電氣設計		PNP/NPN		
數字輸出數量		2		
輸出功能		常開/常閉; (可設定參數)		
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2		
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250		
開關頻率DC	[Hz]	85		
短路保護		是		
短路保護類型		脈衝		
過載保護		是		
測量/設定範圍				
測量範圍		-1...10 bar	-14.5...145 psi	-100...1000 kPa
開關點, SP		-0.98...10 bar	-14.2...145 psi	-0.098...1 MPa
復原點, rP		-1...9.98 bar	-14.5...144.7 psi	-0.1...0.998 MPa
設定步距		0.01 bar	0.1 psi	0.001 MPa
出廠設定			SP1 = 2.50 bar	rP1 = 2.30 bar
			SP2 = 7.50 bar	rP2 = 7.30 bar
精度/偏差				
開關點精度	[測量範圍值的%]	< ± 0,2; (Turn down 1:1)		
重複精度	[測量範圍值的%]	< ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1)		
特徵曲線偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,2; (Turn down 1:1, 線性, 包括滯後及重複精度, 符合DIN EN IEC 62828-1的限值設定)		
線性偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
遲滯偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
長時間穩定性	[測量範圍值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)		
溫度系數零點	[測量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,05; (0...70 °C)		



帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI-010-RES30-QFRKG/US/ /P

溫度系數量程		< ± 0,15; (0...70 °C)
[測量范围值的百分比 / 10 K]		
反應時間		
反應時間	[ms]	< 6
阻尼過程值dAP	[s]	0...100
軟體/編程		
參數設定	遲滯/視窗; 常開/常閉; 輸出極性; 阻尼; 顯示值適應; 顯示螢幕可旋轉及關閉; 顯示單位; 零點; 測量範圍值	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
存儲溫度	[°C]	-40...100
外殼防護等級	IP 67; IP 69K	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	178
機械技術數據		
重量	[g]	405.5
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE	
材質(潮濕部件)	陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不鏽鋼(1.4435 / 316L); 表面特徵值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
最小壓力循環	1億	
製程連接	螺紋連接 Aseptoflex 外螺紋 Aseptoflex	
顯示器/操作件		
顯示	顯示單位	4 x LED, 綠色
	開關狀態	2 x LED, 黃色
	測量值	字母數字顯示, 4位數字
	參數設定	字母數字顯示, 4位數字
顯示單位	bar; psi; MPa; 測量範圍值的%	
注釋		
注釋	如果具備3A證書的適配器應用於安裝, 3A認證才有效。	
說明	請勿應用於新項目。; 沒有其它適配器附件	
包裝單位	1 件數	

PI7094





帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI-010-RES30-QFRKG/US/ /P

電氣連接

連接器：1 x M12; 編碼：A; 觸頭 接點：鍍金的



OUT1	開關輸出 診斷輸出
OUT2	開關輸出