

PL2654




齊平式壓力傳送器

PL-010-REA01-E-ZVG/US/ /P

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：PM1604

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 旋緊扭矩 20 Nm



產品特徵

輸入和輸出總數

類比輸出數量：1

測量範圍

-0.5...10 bar

-7...145 psi

-50...1000 kPa

製程連接

螺紋連接 G 1 外螺紋 密封錐面

應用

特殊的性能

鍍金接點

應用

可齊平安裝，適應用於食品飲料行業

介質

軟膏狀的及固體的介質；液體和氣體介質

介質溫度

[°C]

-25...80

爆破壓力最小值

150 bar

2175 psi

15000 kPa

抗壓強度

50 bar

725 psi

5000 kPa

壓力

相對壓力

齊平安裝

是

電氣數據

工作電壓

[V]

14...30 DC

絕緣電阻最小值

[MΩ]

100; (500 V DC)



齊平式壓力傳送器

PL-010-REA01-E-ZVG/US/ /P

防護等級	III		
反相保護	是		
總的輸入/輸出			
輸入和輸出總數	類比輸出數量: 1		
輸出			
輸出數量	1		
輸出信號	類比信號		
類比輸出數量	1		
類比電流輸出	[mA]	4...20	
負載最大值	[Ω]	550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)	
過載保護	是		
測量/設定範圍			
測量範圍	-0.5...10 bar	-7...145 psi	-50...1000 kPa
測量值起點	-0.5...7.49 bar	-7...109 psi	-50...749 kPa
測量值終點	2...9.99 bar	29...145 psi	200...999 kPa
設定步距	0.01 bar	1 psi	1 kPa
出廠設定		ASP = 0.00 bar	AEP = 9.99 bar
精度/偏差			
重複精度	[測量範圍值的%]	< ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1)	
特徵曲線偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,6; (Turn down 1:1, 線性, 包括滯後及重複精度, 符合DIN EN IEC 62828-1的限值設定)	
線性偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)	
遲滯偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)	
長時間穩定性	[測量範圍值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)	
溫度系數零點	[測量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,1; (0...80 °C)	
溫度系數量程	[測量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,2; (0...80 °C)	
反應時間			
類比輸出響應時間最大值	[ms]	3	
軟體/編程			
參數設定	零點; 測量範圍值		
介面			
通信接口	EPS		
工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...80	
存儲溫度	[°C]	-40...100	
外殼防護等級	IP 67		
認證/測試			
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V	



齊平式壓力傳送器

PL-010-REA01-E-ZVG/US/ /P

抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

機械技術數據

重量	[g]	390
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); PEI; FKM	
材質(潮濕部件)	陶瓷 (99.9 % Al ₂ O ₃); 不鏽鋼(1.4435 / 316L); 表面特徵值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
最小壓力循環	1億	
製程連接	螺紋連接 G 1 外螺紋 密封錐面	

注釋

注釋	如果具備3A證書的適配器應用於安裝，3A認證才有效。	
包裝單位	1 件數	

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

