

PN7201




帶顯示螢幕的壓力感測器

PN-250-SBN14-QFRKG/US/ IV

該產品即將/已停產

替代產品：PN7271

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 字母數字顯示 4位數字
- 2 LED燈 顯示單位 / 開關狀態
- 3 編程按鈕



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量：2		
測量範圍	0...250 bar	0...3625 psi	0...25 MPa
製程連接	螺紋連接 1/4" NPT 外螺紋		

應用

特殊的性能	鍍金接點		
應用	應用於工業應用		
介質	液體和氣體介質		
由條件地適應用於	應用於氣體介質壓力> 25 bar僅根據需求		
介質溫度 [°C]	-25...80		
爆破壓力最小值	850 bar	12300 psi	85 MPa
抗壓强度	400 bar	5800 psi	40 MPa
壓力	相對壓力		

電氣數據

工作電壓 [V]	18...36 DC; (按照SELV/PELV)		
電流損耗 [mA]	< 50		
絕緣電阻最小值 [MΩ]	100; (500 V DC)		



帶顯示螢幕的壓力感測器

PN-250-SBN14-QFRKG/US/ IV

防護等級	III		
反相保護	是		
過壓保護	是; (< 40 V)		
開機延遲時間 [s]	0.3		
Watchdog集成看門狗電路	是		
總的輸入/輸出			
輸入和輸出總數	數字輸出數量: 2		
輸出			
輸出數量	2		
輸出信號	開關信號; IO-Link; (可配置)		
電氣設計	PNP/NPN		
數字輸出數量	2		
輸出功能	常開/常閉; (可設定參數)		
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2		
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250		
開關頻率DC [Hz]	< 170		
短路保護	是		
短路保護類型	脈衝		
測量/設定範圍			
測量範圍	0...250 bar	0...3625 psi	0...25 MPa
開關點, SP	2...250 bar	40...3620 psi	0.2...25 MPa
復原點, rP	1...249 bar	20...3600 psi	0.1...24.9 MPa
設定步距	1 bar	20 psi	0.1 MPa
出廠設定		SP1 = 900 psi	rP1 = 840 psi
		SP2 = 2720 psi	rP2 = 2640 psi
精度/偏差			
開關點精度 [測量範圍值的%]	< ± 0,5		
重複精度 [測量範圍值的%]	< ± 0,1; (溫度波動< 10 K)		
特徵曲線偏差 [測量範圍值的%]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定)		
遲滯偏差 [測量範圍值的%]	< ± 0,25		
長時間穩定性 [測量範圍值的%]	< ± 0,05; (每6個月)		
溫度系數零點 [測量范围值的百分比 / 10 K]	0,2; (0...80 °C)		
溫度系數量程 [測量范围值的百分比 / 10 K]	0,2; (0...80 °C)		
反應時間			
可編程的延遲時間dS, dr [s]	0; 0,2...50		
軟體/編程			
參數設定	遲滯/視窗; 常開/常閉; 診斷功能; 輸出極性; ON延遲、關斷延時; 阻尼; 顯示單位		
介面			
通信接口	IO-Link		
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)		

PN7201



帶顯示螢幕的壓力感測器

PN-250-SBN14-QFRKG/US/ IV

IO-Link revision		1.1	
外形		無輪廓	
SIO模式		是	
必需的mater port type		A	
類比製程數據		1	
二位輸出製程數據		2	
處理周期最小值 [ms]		2.3	
支援DeviceID		運行方式	DeviceID
		default	327
工作條件			
環境溫度 [°C]		-20...80	
存儲溫度 [°C]		-40...100	
外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
抗衝擊		DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
抗震		DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [年]		219	
機械技術數據			
重量 [g]		265	
材質		不鏽鋼(1.4301/304); 不鏽鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM	
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4305/303); 陶瓷; FKM	
最小壓力循環		1億	
製程連接		螺紋連接 1/4" NPT 外螺紋	
已集成限制器元件		否(可以改裝)	
顯示器/操作件			
顯示		顯示單位	3 x LED, 綠色
		開關狀態	2 x LED, 黃色
		功能顯示	字母數字顯示, 4位數字
		測量值	字母數字顯示, 4位數字
注釋			
包裝單位		1 件數	

PN7201





帶顯示螢幕的壓力感測器

PN-250-SBN14-QFRKG/US/ IV

電氣連接

連接器：1 x M12; 編碼：A; 觸頭 接點：鍍金的



OUT1	開關輸出 IO-Link
OUT2	開關輸出 診斷輸出