
PP2001

編程/顯示單元

PP-PRG- /QFRKG/US/ /



1 字母數字顯示 4位數字
2 LED燈 顯示單位 / 開關狀態
3 編程按鈕
4 連接電源供應和輸出信號
5 應用於感測器連接
6 安裝螺母


應用		
特殊的性能		鍍金接點
應用		應用於工業應用
電氣數據		
工作電壓	[V]	18...32 DC
電流損耗	[mA]	< 40
絕緣電阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)
防護等級		III
反相保護		是
開機延遲時間	[s]	1.5...10; (根據已連接的感測器)
輸出		
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
反應時間		
測量/顯示周期最大值	[ms]	200

PP2001

編程/顯示單元

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

軟體/編程			
參數設定		根據已連接的感測器	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...80	
存儲溫度	[°C]	-40...100	
外殼防護等級		IP 67; (應用於具旋入連接器的產品)	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
抗衝擊		DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震		DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	229	
機械技術數據			
重量	[g]	333.5	
尺寸	[mm]	100 x 34 x 48	
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L); CO-PC; PBT; FKM	
顯示器/操作件			
顯示		顯示單位	6 x LED, 綠色
		開關狀態	2 x LED, 黃色
		功能顯示	字母數字顯示, 4位數字
		測量值	字母數字顯示, 4位數字
附件			
供貨範圍		連接電纜: 0,8 m, 應用於離線模式下的參數設定	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
連接			



1 = 感測器
2 = PP2001

連接器: 1 x M12; 觸頭 接點: 鍍金的