

PY9954




帶顯示螢幕的壓力感測器

PY-010-RER34-MFPKG/US/ IV

該產品即將/已停產

替代產品：PY9964

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 字母數字顯示 4位數字
- 2 LED燈 顯示單位 / 開關狀態
- 3 編程按鈕



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量：1; 類比輸出數量：1		
測量範圍	-1...10 bar	-14.5...145 psi	-0.1...1 MPa
製程連接	螺紋連接 G 3/4 外螺紋		

應用

特殊的性能	鍍金接點		
應用	食品飲料業		
介質	軟膏狀的及固體的介質；液體和氣體介質		
介質溫度 [°C]	-25...80		
爆破壓力最小值	150 bar	2175 psi	15 MPa
抗壓強度	75 bar	1087 psi	7.5 MPa
壓力	相對壓力		
齊平安裝	是		

電氣數據

工作電壓 [V]	18...36 DC; (按照SELV/PELV)		
電流損耗 [mA]	< 50		
絕緣電阻最小值 [MΩ]	100; (500 V DC)		



帶顯示螢幕的壓力感測器

PY-010-RER34-MFPKG/US/ IV

防護等級	III
反相保護	是
過壓保護	是; (< 40 V)
開機延遲時間 [s]	0.3
Watchdog集成看門狗電路	是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1; 類比輸出數量: 1
---------	----------------------

輸出

輸出數量	2
輸出信號	開關信號; 類比信號; (可配置)
電氣設計	PNP
數字輸出數量	1
輸出功能	常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	< 170
類比輸出數量	1
類比電流輸出 [mA]	4...20
負載最大值 [Ω]	(U _b - 10 V) / 20 mA
類比電壓輸出 [V]	0...10
負載電阻最小值 [Ω]	2000
短路保護	是
短路保護類型	脈衝

測量/設定範圍

測量範圍	-1...10 bar	-14.5...145 psi	-0.1...1 MPa
開關點, SP	-0.9...10 bar	-12...145 psi	-0.09...1 MPa
復原點, rP	-0.95...9.95 bar	-13...144 psi	-0.095...0.995 MPa
設定步距	0.05 bar	1 psi	0.005 MPa

精度/偏差

開關點精度 [終值的百分比]	< ± 0,5
重複精度 [終值的百分比]	< ± 0,1; (溫度波動< 10 K)
特徵曲線偏差 [終值的百分比]	< ± 0,5
遲滯偏差 [終值的百分比]	< ± 0,25
長時間穩定性 [終值的百分比]	< ± 0,05

反應時間

可編程的延遲時間dS, dr [s]	0; 0,2...50
類比輸出響應時間最大值 [ms]	3

軟體/編程

參數設定	遲滯/視窗; 常開/常閉; ON延遲、關斷延時; 阻尼; 顯示單位; 電流/電壓輸出
------	--


工作條件

環境溫度 [°C]	-20...80
存儲溫度 [°C]	-40...100
外殼防護等級	IP 67



帶顯示螢幕的壓力感測器

PY-010-RER34-MFPKG/US/ IV

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
機械技術數據		
重量	[g]	282.5
材質	不鏽鋼(1.4301/304); 不鏽鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE	
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4404 / 316L); 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); FKM	
最小壓力循環	1億	
製程連接	螺紋連接 G 3/4 外螺紋	
顯示器/操作件		
顯示	顯示單位	3 x LED, 綠色
	開關狀態	LED, 黃色
	功能顯示	字母數字顯示, 4位數字
	測量值	字母數字顯示, 4位數字
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的		
		

連接
