


PT9554



壓力傳送器

PT-010-RBG14-B-DVG/US/ IW



1 密封圈
旋緊扭矩 25 Nm



產品特徵

輸入和輸出總數	類比輸出數量: 1			
測量範圍	0...10 bar	0...145 psi	0...1000 kPa	0...1 MPa
製程連接	螺紋連接 G 1/4 外螺紋			

應用

應用	應用於移動領域		
介質	液體和氣體介質		
介質溫度 [°C]	-25...90; (僅根據需求: -40...100 °C)		
爆破壓力最小值	300 bar	4350 psi	30 MPa
抗壓強度	25 bar	362 psi	2.5 MPa
壓力	相對壓力		

電氣數據

工作電壓 [V]	16...36 DC
電流損耗 [mA]	< 6
絕緣電阻最小值 [MΩ]	100; (80 V DC)
防護等級	III
反相保護	是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	類比輸出數量: 1
---------	-----------

輸出

輸出數量	1
輸出信號	類比信號
類比輸出數量	1
類比電壓輸出 [V]	0...10
負載電阻最小值 [Ω]	2000

PT9554



壓力傳送器

PT-010-RBG14-B-DVG/US/ /W

測量/設定範圍				
測量範圍	0...10 bar	0...145 psi	0...1000 kPa	0...1 MPa
精度/偏差				
重複精度	[測量範圍值的%]	< ± 0,1; (溫度波動< 10 K)		
特徵曲線偏差	[測量範圍值的%]	< ± 1,0; (包括：安裝擰得過緊導緻的漂移、零點和測量範圍誤差)		
線性偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)		
遲滯偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,2		
長時間穩定性	[測量範圍值的%]	< ± 0,1; (每6個月)		
溫度系數零點	[測量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,1; (-25...90 °C)		
溫度系數量程	[測量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,1; (-25...90 °C)		
反應時間				
階躍函數反應時間類比輸出	[ms]	8		
工作條件				
環境溫度	[°C]	-25...90		
存儲溫度	[°C]	-40...100		
外殼防護等級		IP 67; IP 69K		
認證/測試				
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD		
	抗擾度	根據移動車輛標準1995/54/EC, 2004/104 EC, 2005/83/EC		
	ISO 11452-2	100 V/m		
	ISO 11452-4	100 mA / 嚴格等級4		
	ISO 7637-2	嚴格等級4		
	干擾輻射	CISPR 25		
	EN 61000-6-1			
	EN 61000-6-4			
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)		
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)		
MTTF	[年]	1069		
承壓設備指令		良好的工程實踐; 可應用於第2組流體; 根據需求流體組1的液體		
機械技術數據				
重量	[g]	85.5		
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L); PA		
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4404 / 316L); FKM		
最小壓力循環		五千萬		
製程連接		螺紋連接 G 1/4 外螺紋		
已集成限制器元件		是		
注釋				
注釋		BFSL = Best Fit Straight Line		
		LS = 極限點設定		
包裝單位		1 件數		



壓力傳送器

PT-010-RBG14-B-DVG/US/ IW

電氣連接

連接器：1 x M12; 編碼：A



連接

