
PU5401

壓力傳送器

PU-250-SEG14-B-DVG/US/ /W

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



1 密封圈

產品特徵				
輸入和輸出總數		類比輸出數量：1		
測量範圍		0...250 bar	0...3625 psi	0...25 MPa
製程連接		螺紋連接 G 1/4 外螺紋 (DIN EN ISO 1179-2)		
應用				
應用		應用於工業應用		
介質		液體和氣體介質		
介質溫度	[°C]	-40...90		
爆破壓力最小值		1200 bar	17400 psi	120 MPa
抗壓强度		625 bar	9060 psi	62.5 Mpa
注意抗壓强度		靜態		
真空阻抗	[mbar]	-1000		
壓力		相對壓力		
電氣數據				
工作電壓	[V]	16...36 DC		
電流損耗	[mA]	< 12		
絕緣電阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)		
防護等級		III		
反相保護		是		
開機延遲時間	[s]	< 0.1		
總的輸入/輸出				
輸入和輸出總數		類比輸出數量：1		
輸出				
輸出數量		1		
輸出信號		類比信號		
類比輸出數量		1		

PU5401

壓力傳送器

PU-250-SEG14-B-DVG/US/ /W

類比電壓輸出	[V]	0...10		
負載電阻最小值	[Ω]	2000		
短路保護		是		
過載保護		是		
測量/設定範圍				
測量範圍		0...250 bar	0...3625 psi	0...25 MPa
精度/偏差				
重複精度	[測量範圍值的%]	< ± 0,05; (溫度波動< 10 K)		
特徵曲線偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,5; (包括：安裝擰得過緊導緻的漂移 、零點和測量範圍誤差 、非線性 、遲滯)		
線性偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)		
遲滯偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,2		
長時間穩定性	[測量範圍值的%]	< ± 0,1; (每6個月)		
溫度系數零點和量程	[測量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,1 (-25...90 °C) / < ± 0,2 (-40...-25 °C)		
反應時間				
階躍函數反應時間類比輸出	[ms]	1		
工作條件				
環境溫度	[°C]	-40...90		
存儲溫度	[°C]	-40...100		
外殼防護等級		IP 67; IP 69K		
認證/測試				
EMC電磁兼容		DIN EN 61000-6-2		
		DIN EN 61000-6-3		
抗衝擊		DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)	
抗震		DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)	
MTTF	[年]	762		
UL認證		UL認證編號	J030	
承壓設備指令		良好的工程實踐; 可應用於第2組流體; 根據需求流體組1的液體		
機械技術數據				
重量	[g]	59.5		
材質		1.4542 (17-4 PH / 630); 不鏽鋼(1.4404 / 316L); PEI		
材質(潮濕部件)		1.4542 (17-4 PH / 630)		
最小壓力循環		6千萬; (在額定壓力的1.2倍)		
旋緊扭矩	[Nm]	25...35; (推薦的旋緊扭矩; 取決於潤滑 、密封及壓力等級)		
製程連接		螺紋連接 G 1/4 外螺紋 (DIN EN ISO 1179-2)		
製程連接密封		FKM (DIN EN ISO 1179-2)		
已集成限制器元件		否(可以改裝)		
注釋				
注釋		BFSL = Best Fit Straight Line		
		LS = 極限點設定		
包裝單位		1 件數		


PU5401

壓力傳送器


PU-250-SEG14-B-DVG/US/ /W

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接



OUT	類比輸出
	顏色符合DIN EN 60947-5-6標準
	芯線顏色：
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色