




# RB6019



帶實心軸的增量式編碼器

RB-0010-I24/L2E

停產產品 - 存檔登錄



- 1 參考標記的位置  
2 M3 深度 5 mm



## 產品特徵

|          |        |
|----------|--------|
| 分辨率      | 10 分辨率 |
| 軸設計      | 實心軸    |
| 軸直徑 [mm] | 6      |

## 電氣數據

|           |            |
|-----------|------------|
| 工作電壓 [V]  | 10...30 DC |
| 電流損耗 [mA] | 150        |

## 輸出

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 電氣設計            | HTL    |
| 每個輸出最大電流負載 [mA] | 50     |
| 開關頻率 [kHz]      | 160    |
| 短路保護類型          | < 60 s |
| 相位偏差A和B [°]     | 90     |

## 測量/設定範圍

|     |        |
|-----|--------|
| 分辨率 | 10 分辨率 |
|-----|--------|

## 工作條件

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 環境溫度 [°C]       | -20...70  |
| 存儲溫度 [°C]       | -30...100 |
| 允許最大的相對空氣濕度 [%] | 98        |
| 外殼防護等級          | IP 66     |

## 認證/測試

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 抗衝擊 | 100 g (6 ms)        |
| 抗震  | 10 g (55...2000 Hz) |

## 機械技術數據

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 尺寸 [mm] | Ø 36.5 / L = 38 |
| 材質      | 鋁               |

# RB6019



## 帶實心軸的增量式編碼器

RB-0010-I24/L2E

|                |         |            |
|----------------|---------|------------|
| 機械最大值          | [U/min] | 10000      |
| 啟動扭矩最大值        | [Nm]    | 1          |
| 溫度扭矩參考         | [°C]    | 20         |
| 軸設計            |         | 實心軸        |
| 軸直徑            | [mm]    | 6          |
| 軸材質            |         | 鋼 (1.4104) |
| 軸向軸負載最大值 (軸末端) | [N]     | 5          |
| 徑向軸負載最大值 (軸末端) | [N]     | 10         |


### 電氣連接

電纜: 2 m, PUR; 徑向的, 也可以使用軸向的

|       |        |
|-------|--------|
| 白色/綠色 | 0V     |
| 棕色/綠色 | L+     |
| 棕色    | A      |
| 綠色    | 0V A   |
| 灰色    | B      |
| 粉紅色   | 0V B   |
| 紅色    | 0指標    |
| 黑色    | 0V 0指標 |
| 紫色    | 故障 反轉的 |
| 屏蔽    | 外殼     |

### 圖表

#### 脈衝圖



順時針旋轉方向 ( 看着軸 )