
RB6034

帶實心軸的增量式編碼器

RB-0100-I24/L2F

停產產品 - 存檔登録



1 參考標記的位置
2 M3 深度 5 mm

CE

產品特徵		
分辨率		200 分辨率
軸設計		實心軸
軸直徑	[mm]	6
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	150
輸出		
電氣設計		HTL
每個輸出最大電流負載	[mA]	50
開關頻率	[kHz]	160
短路保護類型		< 60 s
相位偏差A和B	[°]	90
測量/設定範圍		
分辨率		200 分辨率
工作條件		
環境溫度	[°C]	-30...70
存儲溫度	[°C]	-30...100
允許最大的相對空氣濕度	[%]	98
外殼防護等級		IP 50
認證/測試		
抗衝擊		100 g (6 ms)
抗震		10 g (55...2000 Hz)
機械技術數據		
尺寸	[mm]	Ø 36.5 / L = 38
材質		鋁

RB6034

帶實心軸的增量式編碼器

RB-0100-I24/L2F

機械最大值	[U/min]	10000
啟動扭矩最大值	[Nm]	1
溫度扭矩參考	[°C]	20
軸設計		實心軸
軸直徑	[mm]	6
軸材質		鋼 (1.4104)
軸向軸負載最大值（軸末端）	[N]	5
徑向軸負載最大值（軸末端）	[N]	10


電氣連接

電纜: 2 m, PUR; 徑向的, 也可以使用軸向的

白色/綠色	0V
棕色/綠色	L+
棕色	A
綠色	0V A
灰色	B
粉紅色	0V B
紅色	0指標
黑色	0V 0指標
紫色	故障 反轉的
屏蔽	外殼

圖表

脈衝圖



順時針旋轉方向（ 看着軸 ）