


RM7013



帶實心軸的絕對式多圈編碼器

RMK0025-H24/E



產品特徵	
分辨率	8192 步驟; 4096 分辨率; 25 Bit
通信接口	DeviceNet
軸設計	實心軸
軸直徑 [mm]	10
應用	
功能原理	絕對式
旋轉類型	多圈
電氣數據	
工作電壓 [V]	10...30 DC
電流損耗 [mA]	230; ((10 V DC); 100 (24 V DC))
反相保護	是
輸出	
短路保護	是
代碼	開關輸出
測量/設定範圍	
分辨率	8192 步驟; 4096 分辨率; 25 Bit
軟體/編程	
參數設定	每轉分辨率; 總分辨率; 轉向; 預設值; 運行方式; MAC ID; 波特率

RM7013



帶實心軸的絕對式多圈編碼器

RMK0025-H24/E

編址		地址選擇開關；0...99；終端電阻	
介面			
通信接口		DeviceNet	
DeviceNet			
協議		CIP (Common Industrial Protocol)	
工作條件			
環境溫度		[°C]	-40...85
允許最大的相對空氣濕度		[%]	98
外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
抗衝擊			100 g (6 ms)
抗震			10 g (10...1000 Hz)
MTTF		[年]	13
機械技術數據			
重量		[g]	592
尺寸		[mm]	Ø 58 / L = 110
材質		外殼蓋：鋁；外殼：鋼	
機械最大值		[U/min]	12000
軸設計		實心軸	
軸直徑		[mm]	10
軸材質		不鏽鋼(1.4305/303)	
軸向軸負載最大值（軸末端）		[N]	40
徑向軸負載最大值（軸末端）		[N]	110
固定法蘭		夾緊法蘭	
電氣連接			
接線端子座：			