


RV6134

帶實心軸的增量式編碼器

RV-1080-I24/L6



停產產品 - 存檔登錄



- 1 參考標記的位置
2 M3 深度 5 mm



產品特徵		
分辨率		1080 分辨率
軸設計		實心軸
軸直徑	[mm]	10
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 150
輸出		
電氣設計		HTL
每個輸出最大電流負載	[mA]	50
開關頻率	[kHz]	300
短路保護類型		< 60 s
相位偏差A和B	[°]	90
測量/設定範圍		
分辨率		1080 分辨率
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...100
注意環境溫度		固定鋪設的電纜: -40 °C
允許最大的相對空氣濕度	[%]	98
外殼防護等級		IP 64; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 64)
認證/測試		
抗衝擊		200 g
抗震		30 g

RV6134



帶實心軸的增量式編碼器

RV-1080-I24/L6


機械技術數據		
尺寸	[mm]	Ø 58 / L = 46.7
材質		鋁
機械最大值	[U/min]	12000
啟動扭矩最大值	[Nm]	1
溫度扭矩參考	[°C]	20
軸設計		實心軸
軸直徑	[mm]	10
軸材質		鋼 (1.4104)
軸向軸負載最大值 (軸末端)	[N]	10
徑向軸負載最大值 (軸末端)	[N]	20

電氣連接

電纜: 6 m, PUR; 電纜長度最大值: 300 m; 徑向的, 也可以使用軸向的

棕色	A
綠色	A 反轉的
灰色	B
粉紅色	B 反轉的
紅色	0 指標
黑色	0 指標 反轉的
藍色	L+ 感測器
白色	0V 感測器
棕色/綠色	L+ (Up)
白色/綠色	0V (Un)
紫色	故障 反轉的
屏蔽	外殼

圖表

脈衝圖	 順時針旋轉方向 (看着軸)
-----	---