


SF0514



分體式流動感測器

SFM12ABH/6M/PH

停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

製程連接 M12 x 1

應用

介質 液體；氣體介質；腐蝕性的介質

介質溫度 [°C] -25...80

抗壓強度 [bar] 30

液體

介質溫度 [°C] -25...80

氣體介質

介質溫度 [°C] -25...80

電氣數據

連接控制顯示器 VS 0200

測量/設定範圍

液體

設定範圍 [cm/s] 3...300

最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] 3...60

氣體介質

設定範圍 [cm/s] 200...2000

精度/偏差

介質溫度梯度最大值 [K/min] 15

反應時間

反應時間 [s] 1...10

液體

反應時間 [s] 1...10

氣體介質

反應時間 [s] 1...10

工作條件

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

外殼 螺紋結構

SF0514



分體式流動感測器

SFM12ABH/6M/PH

尺寸	[mm]	M12 x 1
螺紋代號		M12 x 1
材質		Hastelloy C-4 (2.4610)
材質(潮濕部件)		Hastelloy C-4 (2.4610)
製程連接		M12 x 1

附件

供貨範圍	密封圈： 2 x AMF 30
------	-----------------


注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜： 6 m, PUR; 電纜長度最大值： 100 m; 5 x 0.34 mm²

連接



	芯線顏色：
BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色