
SF0528

分體式流動感測器

SFM12ABT/6M/PH

停產產品 - 存檔登録



產品特徵		
製程連接		M12 x 1
應用		
介質		液體；氣體介質；腐蝕性的介質
介質溫度	[°C]	-25...80
抗壓强度	[bar]	30
液體		
介質溫度	[°C]	-25...80
氣體介質		
介質溫度	[°C]	-25...80
電氣數據		
連接控制顯示器		VS 0200
測量/設定範圍		
液體		
設定範圍	[cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60
氣體介質		
設定範圍	[cm/s]	200...2000
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	200...800
精度/偏差		
介質溫度梯度最大值	[K/min]	15
反應時間		
反應時間	[s]	1...10
液體		
反應時間	[s]	1...10
氣體介質		
反應時間	[s]	1...10
工作條件		
外殼防護等級		IP 67

SF0528


分體式流動感測器

SFM12ABT/6M/PH

機械技術數據		
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M12 x 1
螺紋代號		M12 x 1
材質		鈦(3.7035)
材質(潮濕部件)		鈦(3.7035)
製程連接		M12 x 1
附件		
供貨範圍		密封圈: 2 x AMF 30
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

電纜: 6 m, PUR; 電纜長度最大值: 100 m; 5 x 0.34 mm²

連接



	芯線顏色:
BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色