


停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

製程連接	G 1/4 外螺紋
------	-----------

應用

介質	液體；氣體介質；腐蝕性的介質
介質溫度 [°C]	-25...80
抗壓強度 [bar]	30

液體

介質溫度 [°C]	-25...80
-----------	----------

氣體介質

介質溫度 [°C]	-25...80
-----------	----------

電氣數據

連接控制顯示器	VS 0200
---------	---------

測量/設定範圍

液體

設定範圍 [cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s]	3...60

氣體介質

設定範圍 [cm/s]	200...2000
最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s]	200...800

精度/偏差

介質溫度梯度最大值 [K/min]	15
-------------------	----

反應時間

反應時間 [s]	1...10
----------	--------

液體

反應時間 [s]	1...10
----------	--------

氣體介質

反應時間 [s]	1...10
----------	--------

工作條件

外殼防護等級	IP 67
--------	-------

SF0533



分體式流動感測器

SFR14ABT/US-100


機械技術數據	
外殼	螺紋結構
材質	鈦(3.7235)
材質 (潮濕部件)	鈦(3.7235)
製程連接	G 1/4 外螺紋

附件	
供貨範圍	密封圈： 2 x AMF 30


注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接

連接器： 1 x M12; 編碼： A; 電纜長度最大值： 100 m



連接



	芯線顏色：
BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色