


SBU324



帶止迴閥的流動感測器 逆止閥
SBU12DI0BPKG/US



產品特徵	
輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
製程連接	G 1/2
應用	
應用	工具機; 鑽機內部冷却
介質	液體; 水; 乙二醇溶液; 冷却潤滑劑
介質溫度 [°C]	0...60
抗壓强度 [bar]	200
抗壓强度 [MPa]	20
電氣數據	
工作電壓 [V]	10...30 DC; (按照SELV/PELV)
電流損耗 [mA]	< 15
防護等級	III
反相保護	是
總的輸入/輸出	
輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1



帶止迴閥的流動感測器 逆止閥

SBU12DI0BPKG/US

輸出		
輸出數量		1
輸出信號		開關信號
電氣設計		PNP
數字輸出數量		1
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
短路保護		是
過載保護		是
測量/設定範圍		
流量範圍	[l/min]	75
設定範圍	[l/min]	0.3...50
精度/偏差		
重複精度	[終值的百分比]	1
遲滯	[l/min]	0,1...1,5
測量誤差	[終值的百分比]	± 5
反應時間		
反應時間	[s]	< 0.01
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60
存儲溫度	[°C]	-15...80
外殼防護等級		IP 65; IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
抗衝擊	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	15.78
機械技術數據		
重量	[g]	764
材質		鋁 已鋁陽極氧化處理; PA
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4310/301); 不鏽鋼(1.4301/304); 鋁 已鋁陽極氧化處理; PBT; PU; O形環: FKM
製程連接		G 1/2
機械的開關周期		1億
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	4 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		密封插頭
注釋		
注釋		溫度變化會影響冷却液指定的標準設定。
		應用於油，設定受溫度和粘度的影響。
		建議 使用200微米過濾
		所有的數據適應用於冷却潤滑劑 (20 °C).

SBU324



帶止迴閥的流動感測器 逆止閥

SBU12DI0BPKG/US

包裝單位


1 件數

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接



圖表

