
SF0703

分體式流動感測器

SFM12AACE1

停產產品 - 存檔登録



產品特徵		
製程連接		M12 x 1
應用		
應用		Ex zone 1
介質溫度	[°C]	-25...80
抗壓强度	[bar]	5
液體		
應用		Ex zone 1
介質溫度	[°C]	-25...80
電氣數據		
連接控制顯示器		VS 0200 Exi
測量/設定範圍		
液體		
設定範圍	[cm/s]	0...60
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	0...20
精度/偏差		
介質溫度梯度最大值	[K/min]	7
反應時間		
反應時間	[s]	2...20
液體		
反應時間	[s]	2...20
工作條件		
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M12 x 1
螺紋代號		M12 x 1
材質		PTFE
材質(潮濕部件)		PTFE
製程連接		M12 x 1

SF0703

分體式流動感測器

SFM12AACE1


注釋

包裝單位	1 件數

電氣連接

電纜: 2 m, TPE-S; 電纜長度最大值: 100 m; 5 x 0.34 mm²

連接



	芯線顏色：
BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色