




停產產品 - 存檔登錄

替代產品: SF321A

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

製程連接	G 1/2 外螺紋
------	-----------

應用

應用	Ex zone 1
介質溫度 [°C]	-25...80
抗壓強度 [bar]	30

液體

應用	Ex zone 1
介質溫度 [°C]	-25...80

氣體介質

介質溫度 [°C]	-25...80
-----------	----------

電氣數據

連接控制顯示器	VS 0200 Exi
---------	-------------

測量/設定範圍

液體		
設定範圍	[cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60
氣體介質		
設定範圍	[cm/s]	200...2000
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	200...800

精度/偏差

介質溫度梯度最大值	[K/min]	15
-----------	---------	----

反應時間

反應時間	[s]	1...10
------	-----	--------

液體

反應時間	[s]	1...10
------	-----	--------

氣體介質

反應時間	[s]	1...10
------	-----	--------


SF0709



分體式流動感測器

SFR12ABBE1

工作條件	
外殼防護等級	IP 67
機械技術數據	
外殼	螺紋結構
材質	不鏽鋼(1.4571/316Ti)
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4571/316Ti)
製程連接	G 1/2 外螺紋
注釋	
包裝單位	1 件數
電氣連接	
電纜: 2 m, TPE-S; 電纜長度最大值: 100 m; 5 x 0.34 mm ²	
連接	



	芯線顏色：
BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色