


SBY321



帶止迴閥的流動感測器 逆止閥

SBY121R0BPKG/US

請注意外殼設計的變化！



產品特徵

輸入和輸出總數

數字輸出數量: 1

製程連接

Rp 1/2

應用

介質

液體；水；乙二醇溶液；冷却潤滑劑

介質溫度 [°C]

0...85

抗壓強度 [bar]

80

抗壓強度 [MPa]

8

電氣數據

工作電壓 [V]

10...30 DC; (按照SELV/PELV)

電流損耗 [mA]

< 15

防護等級

III

反相保護

是



帶止迴閥的流動感測器 逆止閥

SBY121R0BPKG/US

總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 1
輸出		
輸出數量	1	
輸出信號	開關信號	
電氣設計	PNP	
數字輸出數量	1	
輸出功能	常開	
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5	
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100	
短路保護	是	
過載保護	是	
測量/設定範圍		
設定範圍 [l/min]	0.2...4	
精度/偏差		
重複精度 [終值的百分比]	1	
遲滯 [l/min]	0,1...0,2	
測量誤差 [終值的百分比]	± 5	
反應時間		
反應時間 [s]	< 0.01	
工作條件		
環境溫度 [°C]	0...60	
存儲溫度 [°C]	-15...80	
外殼防護等級	IP 65; IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
抗衝擊	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [年]	3387	
機械技術數據		
重量 [g]	474.05	
材質	黃銅 化學鍍鎳層; 鋁 已鋁陽極氧化處理; PA	
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4310/301); 不鏽鋼(1.4401/316); PBT; 黃銅 化學鍍鎳層; PPS; O形環: FKM 聚烯烴	
製程連接	Rp 1/2	
機械的開關周期	1億	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	4 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍	內六角扳手	
注釋		
注釋	注意 不允許將設定螺絲旋轉超出設定範圍的最大值。 所有的數據適應用於水 (20 ° C) 。	

SBY321



帶止迴閥的流動感測器 逆止閥

SBY12IR0BPKG/US

說明

請注意外殼設計的變化！

包裝單位


1 件數

電氣連接

連接器：1 x M12；編碼：A




連接



圖表

壓力損失



dP 壓力損失

Q 流量體積