


SBY332



帶止迴閥的流動感測器 逆止閥

SBY34BF0BPKG/US



1: Rp 3/4



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
製程連接	Rp 3/4

應用

介質	液體; 水; 乙二醇溶液; 冷却潤滑劑
介質溫度 [°C]	0...85
抗壓強度 [bar]	40
抗壓強度 [MPa]	4

電氣數據

工作電壓 [V]	10...30 DC; (按照SELV/PELV)
電流損耗 [mA]	< 15
防護等級	III
反相保護	是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
---------	-----------

輸出

輸出數量	1
輸出信號	開關信號
電氣設計	PNP
數字輸出數量	1
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5

SBY332



帶止迴閥的流動感測器 逆止閥

SBY34BF0BPKG/US

開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
短路保護	是
過載保護	是
測量/設定範圍	
設定範圍 [l/min]	1...15
精度/偏差	
重複精度 [終值的百分比]	1
遲滯 [l/min]	0,2...1
測量誤差 [終值的百分比]	± 5
反應時間	
反應時間 [s]	< 0.01
工作條件	
環境溫度 [°C]	0...60
存儲溫度 [°C]	-15...80
外殼防護等級	IP 65; IP 67
認證/測試	
EMC電磁兼容	DIN EN 61000-6-2
	DIN EN 61000-6-3
抗衝擊	DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [年]	3318
機械技術數據	
重量 [g]	559.6
材質	黃銅 化學鍍鎳層; PP; 鋁 已鋁陽極氧化處理; PA
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4310/301); 不鏽鋼(1.4301/304); PBT; 黃銅 化學鍍鎳層; PP; PPS; 聚烯烴; O形環: FKM
製程連接	Rp 3/4
機械的開關周期	1億
顯示器/操作件	
顯示	開關狀態 4 x LED, 黃色
附件	
供貨範圍	內六角扳手
注釋	
注釋	注意 請不要將蓋子旋轉超出設定範圍最大值。 所有的數據適應於水 (20 ° C)。
包裝單位	1 件數

SBY332



帶止迴閥的流動感測器 逆止閥


SBY34BF0BPKG/US

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A




連接



圖表

壓力損失



dP 壓力損失

Q 流量體積