

SF3408




分體式流動感測器

SFN12AAC/US-100

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: SF5700 + E40127

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

製程連接	1/2" NPT
------	----------

應用

介質	液體; 腐蝕性的介質
介質溫度 [°C]	-25...80
抗壓強度 [bar]	5

液體

介質溫度 [°C]	-25...80
-----------	----------

電氣數據

連接控制顯示器	VS 0200
---------	---------

測量/設定範圍

液體	
設定範圍 [cm/s]	0...60
最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s]	0...20

精度/偏差

介質溫度梯度最大值 [K/min]	7
-------------------	---

反應時間

反應時間 [s]	2...20
----------	--------

液體

反應時間 [s]	2...20
----------	--------

SF3408




分體式流動感測器

SFN12AAC/US-100


工作條件		
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
機械技術數據		
外殼	螺紋結構	
材質	PTFE	
材質(潮濕部件)	PTFE	
製程連接	1/2" NPT	
注釋		
包裝單位	1 件數	

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 電纜長度最大值: 100 m



連接



芯線顏色：	
BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色