

SF3009



分體式流動感測器


SFR12ADB/US-100

CSA

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: SF5200 + E40096

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

製程連接 G 1/2 外螺紋

應用

應用 高壓範圍

介質 液體; 氣體介質

介質溫度 [°C] -25...80

抗壓強度 [bar] 300

液體

應用 高壓範圍

介質溫度 [°C] -25...80

氣體介質

介質溫度 [°C] -25...80

電氣數據

連接控制顯示器 VS 0200

測量/設定範圍

液體

設定範圍 [cm/s] 3...300

最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] 3...60

氣體介質

設定範圍 [cm/s] 200...2000

最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] 200...800

精度/偏差

介質溫度梯度最大值 [K/min] 15

反應時間

反應時間 [s] 1...10

SF3009




分體式流動感測器

SFR12ADB/US-100 CSA


液體		
反應時間	[s]	1...10
氣體介質		
反應時間	[s]	1...10
工作條件		
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
材質		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
製程連接		G 1/2 外螺紋
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接

連接器：1 x M12; 編碼：A; 電纜長度最大值：100 m



連接



BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色
WH = 白色
GY = 灰色