


SF3306



分體式流動感測器
SFR12ADB/US-100

停產產品 - 存檔登錄



產品特徵		
製程連接		G 1/2
應用		
介質溫度	[°C]	-25...80
抗壓強度	[bar]	300
測量/設定範圍		
液體		
設定範圍	[cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60
氣體介質		
設定範圍	[cm/s]	200...2000
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	200...800
工作條件		
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	27 x 27 x 72
材質		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
材質 (潮濕部件)		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
製程連接		G 1/2

SF3306



分體式流動感測器


SFR12ADB/US-100

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 電纜長度最大值: 100 (5 x 0.5mm²) m



連接



BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色