


SF0516

分體式流動感測器

SFG14ZBB/6M




產品特徵		
探桿長度L	[mm]	42
製程連接		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
應用		
應用		高溫範圍；衛生應用
抗壓強度	[bar]	30
液體		
應用		高溫範圍；衛生應用
介質溫度	[°C]	0...120
氣體介質		
介質溫度	[°C]	0...100
電氣數據		
連接控制顯示器		VS3000
測量/設定範圍		
探桿長度L	[mm]	42
液體		
設定範圍	[cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60
氣體介質		
設定範圍	[cm/s]	200...2000
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	200...800
精度/偏差		
介質溫度梯度最大值	[K/min]	15
反應時間		
反應時間	[s]	1...10
液體		
反應時間	[s]	1...10



分體式流動感測器

SFG14ZBB/6M

氣體介質		
反應時間	[s]	1...10
工作條件		
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[年]	8648
機械技術數據		
重量	[g]	485
材質		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
製程連接		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
注釋		
注釋		如果具備3A證書的適配器應用於安裝，3A認證才有效。
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 6 m, 矽樹脂; 電纜長度最大值: 100 m; 5 x 0.34 mm ²		
連接		



	芯線顏色：
BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色