


SF5702



分體式流動感測器

SFD10ADT /US-100



1 內螺紋 M18 x 1,5



產品特徵

探桿長度L	[mm]	93
製程連接		M18 x 1,5 內螺紋

應用

介質		液體；氣體介質；腐蝕性的介質
介質溫度	[°C]	-25...80
抗壓強度	[bar]	100

電氣數據

連接控制顯示器		VS3000
---------	--	--------

測量/設定範圍

探桿長度L	[mm]	93
-------	------	----

液體

設定範圍	[cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60

氣體介質

設定範圍	[cm/s]	200...3000
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	200...800

精度/偏差

介質溫度梯度最大值	[K/min]	300
-----------	---------	-----

反應時間

反應時間	[s]	1...10
------	-----	--------

工作條件

存儲溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[年]	8393.77

SF5702



分體式流動感測器

SFD10ADT /US-100

機械技術數據


重量	[g]	68
外殼		應用於適配器
尺寸	[mm]	M18 x 1.5
螺紋代號		M18 x 1.5
材質		鈦(3.7035); EPDM; ULTEM
材質(潮濕部件)		鈦(3.7035); O形環: FKM 80 Shore A
製程連接		M18 x 1,5 內螺紋

注釋


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 電纜長度最大值: 100 m



連接



芯線顏色：
BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色
WH = 白色
GY = 灰色