
SF5800

分體式流動感測器

SFD10ZDT /6M



1 內螺紋 M18 x 1;5

產品特徵		
探桿長度L	[mm]	45
製程連接		M18 x 1,5 內螺紋
應用		
應用		高溫範圍
介質		液體；氣體介質；腐蝕性的介質
抗壓强度	[bar]	100
液體		
介質溫度	[°C]	0...120
氣體介質		
介質溫度	[°C]	0...100
電氣數據		
連接控制顯示器		VS3000
測量/設定範圍		
探桿長度L	[mm]	45
液體		
設定範圍	[cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60
氣體介質		
設定範圍	[cm/s]	200...3000
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	200...800
精度/偏差		
介質溫度梯度最大值	[K/min]	300
反應時間		
反應時間	[s]	1...10
工作條件		
存儲溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67

SF5800

分體式流動感測器

SFD10ZDT /6M

認證/測試		
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [年]	8096	


機械技術數據		
重量 [g]	449.5	
外殼	應用於適配器	
尺寸 [mm]	M18 x 1.5	
螺紋代號	M18 x 1.5	
材質	鈦(3.7035)	
材質(潮濕部件)	鈦(3.7035); O形環: FKM 80 Shore A	
製程連接	M18 x 1,5 內螺紋	

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接

電纜: 6 m, 矽樹脂; 電纜長度最大值: 100 m; 5 x 0.34 mm²

連接



芯線顏色:

BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色
WH = 白色
GY = 灰色