

SF0704




分體式流動感測器

SFR14ABBE1/US-100

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: SF220A

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

製程連接	G 1/4 外螺紋
------	-----------

應用

應用	Ex zone 1
介質溫度 [°C]	-25...80
抗壓強度 [bar]	30

液體

應用	Ex zone 1
介質溫度 [°C]	-25...80

氣體介質

介質溫度 [°C]	-25...80
-----------	----------

電氣數據

連接控制顯示器	VS 0200 Exi
---------	-------------

測量/設定範圍

液體		
設定範圍 [cm/s]		3...300
最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s]		3...60
氣體介質		
設定範圍 [cm/s]		200...2000
最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s]		200...800

精度/偏差

介質溫度梯度最大值 [K/min]		15
-------------------	--	----

反應時間

反應時間 [s]		1...10
----------	--	--------

液體

反應時間 [s]		1...10
----------	--	--------

氣體介質

反應時間 [s]		1...10
----------	--	--------

SF0704



分體式流動感測器

SFR14ABBE1/US-100

工作條件

外殼防護等級	IP 67
--------	-------

機械技術數據


外殼	螺紋結構
材質	不鏽鋼(1.4571/316Ti)
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4571/316Ti)
製程連接	G 1/4 外螺紋

注釋


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 電纜長度最大值: 100 m



連接



BN =
BU =
BK =
WH =
GY =

芯線顏色：
棕色
藍色
黑色
白色
灰色