SF1204


分體式流動感測器

SFM12ABB/US-100

停產產品 - 存檔登録

替代產品: SF5200 + E40101

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



產品特徵		
製程連接		M12 x 1
應用		
應用		高溫範圍
介質		液體; 氣體介質
介質溫度	[°C]	-25...80
抗壓强度	[bar]	30
液體		
應用		高溫範圍
介質溫度	[°C]	-25...80
氣體介質		
介質溫度	[°C]	-25...80
電氣數據		
連接控制顯示器		VS 0200
測量/設定範圍		
液體		
設定範圍	[cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60
氣體介質		
設定範圍	[cm/s]	200...2000
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	200...800
精度/偏差		
介質溫度梯度最大值	[K/min]	15
反應時間		
反應時間	[s]	1...10
液體		
反應時間	[s]	1...10

SF1204


分體式流動感測器

SFM12ABB/US-100


氣體介質		
反應時間	[s]	1...10
工作條件		
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M12 x 1
螺紋代號		M12 x 1
材質		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
製程連接		M12 x 1
附件		
供貨範圍		密封圈: 2 x AMF 30
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 電纜長度最大值: 100 m



連接



芯線顏色:

BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色
WH = 白色
GY = 灰色