


SF1301

分體式流動感測器

SFM12ZBB/6M



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

製程連接 M12 x 1

應用

應用 高溫範圍

介質 液體；氣體介質

抗壓強度 [bar] 30

液體

應用 高溫範圍

介質溫度 [°C] 0...120

氣體介質

介質溫度 [°C] 0...100

電氣數據

連接控制顯示器 VS 0200

測量/設定範圍

液體

設定範圍 [cm/s] 3...300

最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] 3...60

氣體介質

設定範圍 [cm/s] 200...2000

最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] 200...800

精度/偏差

介質溫度梯度最大值 [K/min] 15

反應時間

反應時間 [s] 1...10

液體

反應時間 [s] 1...10

氣體介質

反應時間 [s] 1...10

工作條件

外殼防護等級 IP 67

SF1301



分體式流動感測器

SFM12ZBB/6M

機械技術數據

外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M12 x 1
螺紋代號		M12 x 1
材質		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
製程連接		M12 x 1

附件

供貨範圍	密封圈： 2 x AMF 30
------	-----------------


注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜： 6 m; 5 x 0.34 mm²

連接



	芯線顏色：
BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色