


SF3410

分體式流動感測器

SFR12XBK/6M



1 擰緊扭矩最大值 30 Nm



產品特徵

探桿長度L	[mm]	30
製程連接		G 1/2 外螺紋

應用

介質		液體；腐蝕性的介質
介質溫度	[°C]	5...70
抗壓強度	[bar]	30

液體

介質溫度	[°C]	5...70
------	------	--------

電氣數據

連接控制顯示器		VS3000
---------	--	--------

測量/設定範圍

探桿長度L	[mm]	30
-------	------	----

液體

設定範圍	[cm/s]	3...60
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...40

精度/偏差

介質溫度梯度最大值	[K/min]	7
-----------	---------	---

反應時間

反應時間	[s]	2...20
------	-----	--------

液體

反應時間	[s]	2...20
------	-----	--------

工作條件

外殼防護等級		IP 67
--------	--	-------

認證/測試

抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[年]	8213

機械技術數據

重量	[g]	389.5
----	-----	-------

SF3410



分體式流動感測器

SFR12XBK/6M

外殼	螺紋結構
材質	陶瓷 (99.7 % Al ₂ O ₃)
材質 (潮濕部件)	陶瓷 (99.7 % Al ₂ O ₃)
製程連接	G 1/2 外螺紋
面板安裝長度 EL [mm]	45

附件

供貨範圍	密封圈: 1, PTFE
------	--------------


注釋

注釋	請您使用隨同供貨的用于密封的PTFE密封圈。
包裝單位	1 件數

電氣連接

電纜: 6 m, PUR; 電纜長度最大值: 100 m; 5 x 0.34 mm², PVC

連接



	芯線顏色:
BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色